

Akku-Druckspritze

DUS158Z

18V • 15 l • 5,0 bar

Druckspritze mit 15 l Kapazität. Besonders bequemer Einsatz durch belüftete Rückenpartie und ergonomisch gestalteten Rucksackgurten

Die Akku-Druckspritze verfügt über eine verstellbare Doppelkopfdüse. Diese eignet sich sowohl für große Flächen, als auch für hohe Reichweiten. Mit großem Paddleschalter am Handteil für eine einfache Auslösung mit Handschuhen. Auf Dauerbetrieb einstellbar. Hoher Bewegungsraum dank eines 1,7 m langen Anschlusschlauchs. Mit großer Tanköffnung.



LXT WG

Technische Details

Maschinenkategorien	Baum- und Heckenpflege
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Maximaler Druck	5 bar
Sprühtankinhalt	15 L
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,9 - 6,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	325 x 237 x 517 mm
Schlauchlänge	1,7 m

Spezifikationen

- WetGuard für Schutz gegen allseitiges Spritzwasser
- Schutzklasse IP54: Vor allseitigem Spritzwasser geschützt
- Paddleschalter zur einfachen Bedienung
- Umweltfreundlich, emissionsfrei und extrem geräuscharm
- Großes Sprühvolumen mit einer Akkuladung

EAN 0088381741651

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

