

Akku-Rasenmäher

LM001GZ

40 V max. • 48 cm • 62 l • 1.900 W

Leistungstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen

Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leistungsaufnahme	1 900 W
Leerlaufdrehzahl	2500 - 3200 min ⁻¹

Schnittkreis	480 mm
Schnitthöhenverstellung	10
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2100 - 2600 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	3200 min ⁻¹

Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad) 2500 / 3200 min⁻¹

Leerlaufdrehzahl (Geräuschreduzierter) 2500 min⁻¹

EAN 0088381773850

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Hohe Wasserdichtheit für den professionellen, täglichen Einsatz – auch bei schlechtem Wetter
- Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar
- Drei Schnittmodi: Normal, SoftNoLoad, Geräuschreduziert



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191V97-3
Sichelmesser



327589-6
Spannknebel 6



413L54-4
Mulchkeil



413L56-0
Auswurfkanal



782210-8
Steckschlüssel SW17



Optionales Zubehör

191V97-3
Sichelmesser



191Y64-6
Mulchmesser



Service

Explosionszeichnung

