

Akku-Rasenmäher

LM002GZ

40 V max. • 53 cm • 70 l • 1.900 W

Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen

Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der zweite Akku-Steckplatz verlängert die Laufzeit. Die Maschine ist für Profis in der Garten- und Landschaftspflege. Dank drei einstellbaren Modi eignet sich der Akku-Rasenmäher gleichermaßen für gepflegte Rasenflächen, als auch für weitläufige Wiesen.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Rasenpflege
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leistungsaufnahme	1 900 W
Leerlaufdrehzahl	2300 - 2800 min ⁻¹
Schnittkreis	534 mm
Schnitthöhenverstellung	10
Ideale Flächenleistung (bis zu)	2500 - 3400 m ²
Schnitthöhenverstellung zentral	20 - 100 mm
Durchmesser des Hinterrades	23 cm
Durchmesser des Vorderrades	23 cm
Leerlaufdrehzahl (Normaler Modus)	2800 min ⁻¹
Leerlaufdrehzahl (SoftNoLoad)	2300 / 2800 min ⁻¹

Spezifikationen

- Hervorragende Leistung bei schweren Einsatzbedingungen
- Mit Radantrieb – auch ohne Mähwerk als Schiebehilfe verwendbar

EAN 0088381773959

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

191V96-5
Sichelmesser



327589-6
Spannknebel 6



413L55-2
Mulchkeil



413L57-8
Auswurfkanal



782210-8
Steckschlüssel SW17



Optionales Zubehör

191V96-5
Sichelmesser



191Y65-4
Mulchmesser



Service

Explosionszeichnung

