

# Akku-Rührgerät

## UT001GZ01

40V max. • Ø240 mm • M14

Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und Putz

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm. Mit M14-Aufnahme inkl. Adapter für 1/2". Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Rühren und Verdichten
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min <sup>-1</sup>
Spindelgewinde	M14
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)

**EAN 0088381774505**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Gummierter D-Griff für zusätzlichen Komfort



# Weitere Informationen