

Akku-Rührgerät

UT002GZ

40V max. • Ø240 mm • 1,5-13 mm

Leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Farben und Putz

Besonders leistungsfähiges Akku-Rührgerät mit 2-Gang-Getriebe für Spachtelmassen und Putz. Der Doppel-D-Griff ermöglicht ein einfaches manövrieren und einen festen Halt. Für Rührkörbe mit einem Durchmesser von bis zu 240 mm. Mit Zahnkranzbohrfutter 1,5-13 mm. Eine Akku-Abdeckung schützt den Akku vor Verschmutzung.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Leistungsaufnahme	1200 W
Leerlaufdrehzahl	0 - 500 / 0 - 920 min ⁻¹
Max. Rührkorbdurchmesser	240 mm
Schalleistungspegel (L _{WA})	92 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	81 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Produktgewicht	5,7 kg
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	5,8 - 7,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	363 x 458 x 235 mm
Seitengriff	✓

EAN 0088381774598

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

■ Service

Explosionszeichnung

