

Akku-Staubsauger

VC006GMZ01

2x40V max. • 40/30 l • Nass/
Trocken • M • AWS

**Leistungsstarker 2 x 40 V max. Akku-Staubsauger mit
bürstenlosem Motor, erfüllt die Staubklasse M**

Saugstarker Akku-Staubsauger zur Reinigung sowie Absaugung von Holz- und Faserstaub. Mit dem automatischen Reinigungsmechanismus können große Mengen Staub eingesaugt werden, das Filtersystem reinigt sich selbstständig für eine gleichbleibende Saugkraft. Staubfilterklasse M: Filtrationseffizienz 99,9 %. Für den Nass- und Trockenbetrieb geeignet.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Nass- und Trockenreinigung
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	2x 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Luftvolumen	2,0 - 3,7 m ³ /min
Max. Unterdruck	180 mbar
Leistung	350 W
Laufzeit 40 V max. / 5,0 Ah	80 / 25 min
Behältervolumen Staub max.	40 L
Kapazität Flüssigkeiten	30 L
AWS-Schnittstelle	✓
Schalldruckpegel (L _{pA})	70 dB(A)
K-Wert Geräusch	2,5 dB(A)

EAN 0088381773133

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- 2 x 40V max. XGT liefert eine ähnlich hohe Leistung wie kabelgebundene Staubsauger
- Automatisch selbstreinigender Doppelfilter mit einzigartigem Design entfernt den Staub aus den Vorfiltern während des Betriebs
- Verstellbare Drehzahl
- Auto-Start Wireless System (AWS) verbindet sich mit dem Staubsauger über Bluetooth
- Warnton bei zu geringer Luftstromgeschwindigkeit
- Mit Schlauchdurchmesser-Wahlrad zur Einstellung auf den verwendeten Saugschlauchs



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

192562-3
Handrohr gebogen



192563-1
Saugrohr gerade Alu



195433-3
Saugschlauch ohne



195434-1
Saugschlauch ohne



195546-0
Adapter 24 mm



195547-8
Adapter 22 mm



199455-5
Bodendüse Hartboden & Teppich



410306-2
Fugendüse



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

198900-7
AWS Funk-Adapter WUT01



Optionales Zubehör

1910Y4-9
Entsorgungssack



Service

Explosionszeichnung

