

Akku-Rasentrimmer

DUR193RF

18V • 7.800 min⁻¹ • 260 mm

Handlicher und leichter Akku-Rasentrimmer

Ein kompakter und handlicher 18 V Akku-Rasentrimmer für den privaten Gebrauch. Dieses Gerät mit einer Schnittbreite von 260 mm ist ausgestattet mit einer Teleskopstange zum Einstellen auf fast jede Körpergröße. Der Kopf ist um 180° drehbar und damit nutzbar als Rasenkantentrimmer.



Technische Details

Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Leistungsaufnahme	280 W
Leerlaufdrehzahl	7 800 min ⁻¹
Schnittkreis	260 mm
Schallleistungspegel (L _{WA})	83,1 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	73,2 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,5 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s ²
K-Wert Vibration	1,5 m/s ²
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,3 - 2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1248 - 1436 x 265 x 358 mm
Fadenstärke	1,65 mm

Spezifikationen

- Kräfteschonendes Arbeiten durch geringes Gewicht
- Ausgewogenes Design mit vollständig einstellbaren Funktionen für jeden Anwender
- Ergonomisch gestalteter Frontgriff für verbesserte Manövrierfähigkeit
- Teleskopierbarer Schaft für unterschiedliche Anwendungen und Körpergrößen

EAN 0088381760997

Link zur Produktseite - www.makita.de



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

127508-0
Schultergurt



191Y39-5
1-Fadenkopf Tap&Go



E-01731
Mähfaden Four-Leaf



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC
Schnellladegerät DC18RC



BL1830B
Akku BL1830B



Optionales Zubehör

191Y39-5
1-Fadenkopf Tap&Go



E-01731
Mähfaden Four-Leaf



Service

Bedienungsanleitung



Explosionszeichnung

