

# Akku-Rasentrimmer

## DUR192LRT1

18V • 0-4.500/0-6.000 min<sup>-1</sup> • 300 mm

**Akku-Rasentrimmer mit regelbarer Drehzahl in zwei Stufen. Zum Trimmen von Grünflächen. Mit Rundgriff.**

Ein leistungsfähiger 18 V Akku-Rasentrimmer mit buhrstenlosem Motor und Rundgriff. Der Schaft ist zweiteilig für platzsparenden Transport und Lagerung. Geringe Vibration und gute Ergonomie gewährleisten eine komfortable Nutzung. Die Drehzahl lässt sich je nach Belastung in zwei Stufen fein regeln.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Leerlaufdrehzahl	0 - 4500 / 6000 min <sup>-1</sup>
Schnittkreis	300 mm
Spindelgewinde	M10 x 1,25 LH
Handgriff	L
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87,8 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	74,8 dB(A)
K-Wert Geräusch	1,9 dB(A)
Vibration	≤ 2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration hinterer Griff	2,5 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	1623 x 186 x 246

**EAN 0088381772624**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



### Spezifikationen

- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**127508-0**  
Schultergurt



**191D89-4**  
2-Fadenkopf Tap&Go



**783202-0**  
6-kant-Stiftschlüssel



---

## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

**BL1850B**  
Akku BL1850B



**DC18RC**  
Schnellladegerät DC18RC

