

# Akku-Astsäge

## DUC101Z

18V • 10 cm • 8 m/s

Leichte und kompakte Astsäge zum Ausasten und für Korrekturschnitte

Neue werkzeuglose Kettenspannung: Die Kettenspannung ist durch einfaches Lösen und Schließen des Hebels möglich. Der bewegliche Sägekettenschutz gewährleistet mehr Sicherheit. Mit einem Sichtfenster am Öltank zur Kontrolle des Ölstands.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Leistungsaufnahme	320 W
Tank Kettenöl	0,055 L
Kettengeschwindigkeit	8,0 m/s
Kettenteilung	0,325 "
Schienennutbreite	1,1 mm
Schienenlänge	100 (4") mm
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	87 dB(A)
Schalldruckpegel (L <sub>pA</sub> )	76 dB(A)
K-Wert Geräusch	3 dB(A)
Vibration Holz hacken	4,6 m/s <sup>2</sup>
K-Wert Vibration	1,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	1,6 - 2,0 kg

### Spezifikationen

- Kompaktes und handliches Design
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- Mit Motorbremse
- Automatische Kettenschmierung
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Softgriff für mehr Komfort und Kontrolle

**EAN 0088381775175**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

**1910V6-4**  
Sägekette



**1910W0-3**  
Sägeschiene



**199897-3**  
Sägekettenöl 100 ml



**413M40-1**  
Sägekettenschutz

**D-70948**  
Feilenhalter mit Rundfeile



## Optionales Zubehör

**1910V6-4**  
Sägekette



**1910W0-3**  
Sägeschiene



**198457-8**  
Feilenhalter mit Feile Ø 4,0 mm

**413M40-1**  
Sägekettenschutz

**980008610**  
Sägekettenöl Biotop



**D-70948**  
Feilenhalter mit Rundfeile



## Service

Bedienungsanleitung

