

# Akku-Heckenschere

## DUH507RF

18V • 50 cm • 15 mm

### Akku-Heckenschere mit kraftvollem 18 V-Antrieb

Kompakte kabellose Heckenschere für Zweige bis 15,0 mm Durchmesser. Das Gerät hat einen geringen Geräuschpegel und einen vibrationsarmen Handgriff. Für den privaten Einsatz. Der Sicherheitsschalter im oberen Handgriff ist dank der verbesserten Bauform in jeder Lage, ohne große Anstrengung, festzuhalten. Mit Konstantelektronik und Motorbremse.



### Technische Details

Maschinenkategorien	Baum- und Heckenpflege
Antriebsart	Akku
Akkusystem LXT	✓
Akkuspannung	18 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akku-systeme	LXT 18V/36V
Leerlaufhubzahl	2700 min <sup>-1</sup>
max. Schnittleistung	15 mm
Gewicht inkl. Akku (EPTA)	2,7 - 3,0 kg
Produktabmessung (L x B x H)	925 x 209 x 188 mm
Messerabstand	28 mm
Schnittlänge	500 mm

### Spezifikationen

- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.
- Elektrische Motorbremse

**EAN 0088381777155**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## Mitgeliefertes Zubehör

413L91-8

Aufbewahrungsbehälter



## Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

DC18RC

Schnellladegerät DC18RC



BL1830B

Akku BL1830B

