

Akku-Handkreissäge

HS012GD201

40V max. • 57 mm • 5.200 min⁻¹

Durchzugsstarke Akku-Handkreissäge mit bürstenlosem Motor für den professionellen Einsatz

Leichte und kompakte Akku-Handkreissäge ideal für Dacharbeiten und im Innenausbau. Besonders robuste Bauform durch Bauteile aus Magnesium-Druckguss. Mit einem max. Sägeblatt-Ø von 165 mm erreicht die Säge eine Schnitttiefe von 57 mm. Eine Blaskvorrichtung hält die Schnittstelle sauber. Mit AWS-Schnittstelle.



Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Maschinenkategorien	Sägen
Antriebsart	Akku
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-Ion)	Li-ion
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leistungsaufnahme	1300 W
Leerlaufdrehzahl	5200 min ⁻¹
Max. Schnittleistung 90°	57 mm
Max. Schnittleistung 45°	41 mm
Bohrung	20 mm
AWS-Schnittstelle	✓
Schallleistungspegel (L _{WA})	102 dB(A)
Schalldruckpegel (L _{pA})	91 dB(A)

EAN 0088381776646

Link zur Produktseite - www.makita.de



Spezifikationen

- Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Vor- und Nachglimmfunktion
- Mit Motorbremse
- Bürstenloser, wartungsfreier und langlebiger Motor
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
- Tiefentladeschutz. Das Gerät schaltet automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist.



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

164095-8
Parallelanschlag



196961-1
Absaugstutzen



783203-8
6-kant-Stiftschlüssel



821551-8
MAKPAC Gr. 3



8357J2-7
Tiefziehteil

B-62985
Sägeblatt 165x1,4x20, 25Z EFFICUT



Mitgelieferte Akkus & Ladegeräte

BL4025 (2x)
Akku BL4025



DC40RA
Schnellladegerät DC40RA



Service

Explosionszeichnung

