

# Akku-Schlagschrauber

## TD003GZ

XGT • 40V max. • 1/4" • 210 Nm •  
0-3.700 min<sup>-1</sup>

### Leistungstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/4"- Innensechskant-Werkzeugaufnahme

Starker Akku-Schlagschrauber mit 40 V max. Robustes Gerät durch den Einsatz von Aluminiumteilen und Gummipuffern. Dem Anwender stehen fünf verschiedene Modi für präzises Arbeiten zur Auswahl. Vier Anziehmodi, sowie ein T-Modus – ein Spezialmodus für das Anziehen von Bohrschrauben. Inkl. LED-Arbeitslicht und zusätzlichem Leuchtenmodus.



### Technische Details

Bürstenloser Motor	✓
Akkusystem XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkuschutzsystem	✓
Akku-systeme	XGT 40Vmax/80V max
Leerlaufdrehzahl	0 - 3700 / 3200 / 2100 / 1100 min <sup>-1</sup>
Drehmoment max.	210 / 170 / 50 / 20 Nm
Standardschrauben	M5 - M16
Maschinenschrauben	M4 - M8
Hochfeste Schrauben	M5 - M14
(Leerlauf-)Schlagzahl	0 - 4100 / 3600 / 2600 / 1400 min <sup>-1</sup>
Aufnahme	1/4 "
Schalleistungspegel (L <sub>WA</sub> )	106 dB(A)

### Spezifikationen

- Mit LED-Licht
- Mit bürstenlosem Motor für geringen Stromverbrauch
- XPT - Extreme Protection Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

**EAN 0088381777728**

Link zur Produktseite - [www.makita.de](http://www.makita.de)



# Weitere Informationen

## ■ Service

Explosionszeichnung

