

**Serie 8, Akkustaubsauger, Unlimited Gen2,  
Silber  
BSS82SIL1**



**Zubehör**

1 x Ladekabel, 1 x Schnellladegerät, 1 x Austauschbarer Akkupack, 1 x Ladestation, 1 x 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse, 1 x Zubehör-Clip Saugrohr, 1 x Lange flexible Fugendüse, 1 x Tastatur und Schubladen Düse, 1 x XXL-Polsterdüse mit Clip

**Zusätzlich erhältliches Zubehör**

BHZU21N 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse, BHZUB1830 Akku, BHZUB1840 Akku, BHZUB1850 Akku, BHZUC18N Schnellladegerät, BHZUFEH Flexibler Verlängerungsschlauch, BHZUHF Hartboden-Softdüse, BHZUKIT Zubehörset, BHZUKYD Tastatur- und Schubladendüse, BHZULFC Lange, flexible Fugendüse, BHZUMAT Matratzendüse, BHZUMP Mini-Turbo-Düse, BHZUXXL XXL Polsterdüse

**So leistungsstark wie ein kabelgebundener  
Staubsauger und mit 66% mehr  
Akkukapazität.<sup>1</sup>**

- **Extrem stark:** keine Kompromisse bei der Leistung und so stark wie ein kabelgebundener Staubsauger
- **Extrem stark:** keine Kompromisse bei der Leistung und so stark wie ein kabelgebundener Staubsauger
- <sup>1</sup>.
- **AllFloor HighPower Düse mit LED-Beleuchtung:** verbesserte Reinigungsleistung dank eingebauter Bodenbeleuchtung.
- **TurboSpin Motor:** schneller, leichter und noch effizienter für eine beeindruckende Reinigungsleistung.
- **Verlängerbare Laufzeit:** mit einem austauschbaren Akku lässt sich die Laufzeit bei Bedarf verlängern.
- **Schnellladen:** weniger Wartezeit dank 5x schnellerem Laden
- **Schnellladen:** weniger Wartezeit dank 5x schnellerem Laden
- <sup>5</sup>.

**Technische Daten**

|  |                              |
|--|------------------------------|
| Abmessungen des Gerätes :  | 1314 x 250 x 218 mm          |
| Abmessungen des verpackten Gerätes :   | 200 x 290 x 800 mm           |
| Abmessung der Palette :  | 195.0 x 80.0 x 120.0         |
| Anzahl Geräte pro Palette :  | 36                           |
| Nettogewicht :   | 5,4 kg                       |
| Bruttogewicht :  | 7,1 kg                       |
| Frequenz :   | 50/60 Hz                     |
| Steckerart :   | Euro-St. ohne Erd. bis 2,5 A |
| Schallleistung :   | 79 dB(A) re 1 pW             |
| Integriertes Zubehör :   | 1                            |
| x Ladekabel, 1 x Schnellladegerät, 1 x Austauschbarer Akkupack, 1 x Ladestation, 1 x 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse, 1 x Zubehör-Clip Saugrohr, 1 x Lange flexible Fugendüse, 1 x Tastatur und Schubladen Düse, 1 x XXL-Polsterdüse mit Clip |                              |



4 242005 269174

## Serie 8, Akkustaubsauger, Unlimited Gen2, Silber BSS82SIL1

### So leistungsstark wie ein kabelgebundener Staubsauger und mit 66% mehr Akkukapazität.<sup>1</sup>

#### Leistung

- AllFloor HighPower Düse mit LED-Beleuchtung: elektrisch angetriebene Bodendüse für die intensive Reinigung aller Oberflächen.
- TurboSpin Motor: Made in Germany mit kostenloser 10 Jahre Motorgarantie<sup>3</sup>.
- Lange Laufzeit: Einfach den Akku austauschen, um bei Bedarf die Laufzeit zu verlängern.
- 1 austauschbare(r) Akku(s) der Power For All Alliance.
- Power For All Alliance: Der 18 V Akku ist mit vielen Bosch Produkten der grünen Produktlinie sowie weiteren Marken kompatibel.
- Laufzeit pro 5.0 Ah Akku:  
Bis zu 45 min. in der Eco-Stufe mit nicht elektrischem Zubehör. Bis zu 40 min. in der Eco-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 28 min. in der Auto-Stufe mit elektrischer Bodendüse. Bis zu 12 min. in der Turbo-Stufe mit elektrischer Bodendüse.
- Schnellladen: Den 5.0 Ah Akku in nur 46 min. per Schnellladegerät aufladen.
- Intuitive, dreistufige Auswahl der Leistungsstufe, um alle Herausforderungen zu meistern.  
Eco-Stufe: ausgedehnte Laufzeit für längere Reinigungszeiten.  
Auto-Stufe: hervorragende Lösung für Laufzeit und Leistung mit automatischer Leistungsregulierung. Turbo-Stufe: ultimative Leistung für beste Reinigungsergebnisse.
- Auto-Stufe: Die Düse passt die Leistung je nach Bodenart automatisch an – egal ob Teppich oder Hartboden. Die Lösung für eine hervorragende Laufzeit und Leistung, je nachdem was für ein perfektes Reinigungsergebnis benötigt wird.

#### Hygiene

- Lifetime Filtermaterial: Cartridge-Filter mit PureAir Membran und ein Hygienefilter sorgen dafür, dass die Ausblasluft sauberer ist als die Raumluft (99,99% Filtration<sup>4</sup>).
- RotationClean: Schnelle und einfache Filterreinigung – nie mehr Filter waschen.
- Einfaches Entleeren: Mühelose Entnahme und Leerung des Staubbehälters.
- EasyClean Bürste: Einfaches Entnehmen, Reinigen und Wiedereinsetzen der Bürstenrolle aus der Düse.

#### Komfort

- Flexible Düse: Die Düse rotiert um 180° für das Plus an Flexibilität und um besonders einfach unter Möbel und an enge Stellen zu gelangen.
- Einhändig bedienbar: Ergonomisches Handgerät mit Powerknopf, der nicht dauerhaft gedrückt werden muss.

- Sauberkeit auf allen Ebenen: Dank umfangreichem Zubehör wird jede Art von Schmutz vom Boden bis zur Decke beseitigt. Auch zur Autoreinigung geeignet.
- Einfaches Verstauen: Wandhalterung für die praktische Aufbewahrung von Gerät und Zubehör.
- 2in1 Möbelpinsel & Polsterdüse  
Ladekabel Schnellladegerät XXL-Polsterdüse mit Clip Lange flexible Fugendüse Tastatur und Schubladen Düse Zubehör-Clip Saugrohr
- Staubbehältervolumen: M
- Gewicht (einsatzbereit mit Rohr und Bodendüse): 2,9 kg

<sup>1</sup> Leistung: In der Turbostufe erreicht das Produkt die für Staubsauger mit Kabel erforderliche Staubaufnahme gemäß EU-Kommissions-Verordnung Nr. 666/2013 (gemessen nach EN 60312:2017). Kapazität: Der Akku hat mehr Kapazität im Vergleich zu den 18 V 3.0 Ah Bosch Power For All Akkus.

<sup>2</sup> Im Vergleich zum Motor unseres vorherigen Unlimited Serie 8 Modells BBS1114.

<sup>3</sup> Garantiebedingungen unter [www.bosch-home.com/de/motorgarantie](http://www.bosch-home.com/de/motorgarantie).

<sup>4</sup> Getestet nach EN 60312-1.

<sup>5</sup> Im Vergleich zum 1 Ah Standardladegerät, das der Dockingstation beiliegt.

<sup>6</sup> Staubaufnahme gemessen in der Turbo-Stufe auf harten Böden mit Ritzen. Getestet nach EN 60312-1.