



Das LG gram ist der perfekte Alltagsbegleiter für alle, die einfach mehr wollen: Mehr Leistung, mehr Multitasking, mehr Kreativität oder auch einfach mehr Unterhaltung. Das Herzstück des Notebooks im 17-Zoll-Format ist ein Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation mit integrierter Intel Iris Xe Grafiklösung. Das brillante IPS-Display sorgt für eine farbstarke Darstellung mit 99% DCI-P3, 350 cd/m² Helligkeit und einer nativen Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln. Abgerundet wird das Performance-starke Komplettpaket durch eine bequeme Bedienung mit präziser Tastatur, großem Touchpad, einem Gewicht von lediglich 1.350 Gramm sowie einer langen Batterielaufzeit durch den Akku mit 80 Wh. Das besonders widerstandsfähige Gehäuse aus einer speziellen Magnesiumlegierung sorgt zudem für eine lange Haltbarkeit.

Highlights

- 17 Zoll Notebook im ebenso schicken wie widerstandsfähigen Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung
- Ultra schlanker Formfaktor für maximale Mobilität und ein besonders geringes Gewicht von nur 1.350 g
- Leistungsstarker Intel® Core™ i7-1360P Prozessor der 13. Generation und Intel® Iris® Xe Graphics
- 16 GByte LPDDR4X Arbeitsspeicher (Dual Channel, 4.266 MHz) und 1 TByte SSD (NVME)
- Entspiegeltes IPS-Display mit nativer Auflösung von 2.560 x 1.600 Pixeln und 99% DCI-P3
- Zwei Thunderbolt™ 4-Anschlüsse ermöglichen moderne Konnektivität für Bild-, Ton- sowie Datenübertragung und Stromversorgung über nur ein Kabel
- Für die moderne Kommunikation sind eine HD-Webcam sowie ein Dual-Mikrofon integriert
- Der LG Security Guard warnt via E-Mail bei verdächtigen Aktivitäten in der Abwesenheit des Anwenders, um auf einen potenziellen Diebstahl aufmerksam zu machen
- Das als MIL-STD-810G eingestufte gram ist – durch strenge Tests bestätigt – besonders widerstandsfähig gegen Stürze, niedrigen Druck, hohe oder niedrige Temperatur, Staub und andere äußere Einflüsse
- Bequeme Bedienbarkeit durch eine Tastatur mit präzisen Druckpunkten und einem besonders großen Touchpad
- LG Glance by Mirametrix® ermöglicht Kamera-basierte Steuerungshilfen (Gestensteuerung)
- Die extra lange Batterielaufzeit (80 Wh) ermöglicht bis zu 20 Stunden Videowiedergabe mit einer Batterieladung (Helligkeit 150 cd/m² / WLAN aus / Audioausgabe über Kopfhörer)
- Integriertes Sound-System mit Unterstützung für Dolby Atmos für starken Klang, eingebaute Stereo-Lautsprecher mit 2 x 1,5 W Leistung
- Windows 11 Pro

Notebook

Display-Typ	
Displaytyp	IPS LCD (Anti-Glare)
Bildschirmdiagonale	17 Zoll (43,18 cm)
Native Auflösung	2.560 x 1.600
Bildformat	16:10
Helligkeit	350 cd/m ²
Ton	
Lautsprecher	2 x 1,5 Watt
Tonmodi	HD Audio with Dolby Atmos
Allgemeine Daten	
Maße in mm (B x H x T)	380,2 x 260,1 x 17,8
Gewicht in kg (netto)	1,350
Maße in mm (B x H x T) (brutto)	493 x 307 x 60
Gewicht in kg (brutto)	2,3
Farbe	Schwarz
Akku	80 Wh Li-Ion
Besonderheiten	HD Webcam, MIL-STD-810G, Tastatur mit Ziffernblock und Hintergrundbeleuchtung, Thunderbolt™ 4, Slim Kensington Lock
Zubehör	
Lieferumfang	Netzteil
Software	LG On Screen Display 3, Microsoft 365 (30 Days Trial), Dolby Atmos, Intel® Unison, McAfee Live Safe (30 Days Trial), Intel® Connectivity Performance Suite, LG Smart Assistant 2.0, LG PC Manuals, LG Update & Recovery, LG Glance by Mirametrix®, PCmover Professional, New Wall paper, LG Lively Theme (Wall-paper/icon), LG Display Extension, LG Security Guard, Sync on Mobile
Hardware	
Prozessor	Intel® Core™ i7-1360P (18 MB Cache, bis zu 5,0 GHz)
Arbeitsspeicher	16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4.266 MHz)
Grafikkarte	Intel® Iris® Xe Graphics
Festplatte	1 TB (SSD: M.2(2280))
Schnittstellen	1 x HDMI, 2 x USB-A (3.2 Gen2x1), 2 x USB-C (4 Gen3x2, Power Delivery, Display Port, Thunderbolt 4), 1 x Micro SD, 1 x 3,5 mm Klinkeanschluss
Kommunikation	
Wireless	Intel Wi-Fi 6E
LAN	Kein LAN-Anschluss
Bluetooth	BT 5.1
Artikelinformation	
EAN	8806084087119
Garantie	24 Monate (Gerät)
Betriebssystem	Windows 11 Pro