

Das nächste Level des Kontaktgrillens!



KG 2395 Kontakt Grill

Die USP auf einen Blick:

- **Für jeden Grillgeschmack**
7 verschiedene Automatikprogramme und ein manuelles Grillprogramm
- **Perfect Steak**
Sensor erkennt die Dicke des Garguts und zeigt an, wann verschiedene Garstufen erreicht werden.
- **Sowohl als Kontakt- als auch Tischgrill nutzbar**
Dank aufklappbarer Grillfläche
- **Praktischer An-/Ausschalter**
- **Praktische Fettauffangschale an der Rückseite des Geräts**

Produktdetails



Einfach Reinigung

Dank spülmaschinengeeigneten Grillplatten



Optimale Hitzeübertragung

Heizelemente sind direkt in die Grillplatten eingebettet



Tischgrill-Funktion

Dank aufklappbarer Grillfläche

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	2000 W
Max. Temperatur	Ca. 230 °C
Farbe	Schwarz, Silber
Integrierte Fettauffangschale	Ja
Grillplatten herausnehmbar	Ja
Grillplatten spülmaschinengeeignet	Ja
Ein-Aus-Schalter	Ja
Aufklappbare Grillfläche	Ja
Grillfläche	31,3 x 24,5 cm
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	42,3 x 21,8 x 38,2 cm
Gewicht des Produktes	5,22 kg
Gewicht inkl. Verpackung	5,86 kg
GTIN-Code	4008146042799