

Das Multitalent unter den Heißluftfritteusen!



FR 2446 Multi-Heißluftfritteuse

Die USP auf einen Blick:

- **11-Liter-Fassungsvermögen für die Zubereitung großer Portionen**
1 kg Pommes frites, eine Pizza oder ein ganzes Hähnchen
- **Intuitive Touch-Bedienung mit 8 Automatikprogrammen für optimale Ergebnisse**
für Pommes frites, Steak, Brathähnchen, Fisch, Garnelen, Hähnchenschenkel, Pizza und Trockenfrüchte
- **Zahlreiches Zubehör:**
Frittierkorb, Drehkorb, Hähnchenspieß, Grillrost, 3 Gitterroste und Tropfschale für perfekte Zubereitung
- **für eine vielseitige, gesunde und schnelle Zubereitung ohne Zusatz von Öl oder Fett**
Schnell, gesund und energiesparend dank 360°-Heißlufttechnik
- **Einstellbare Temperaturregelung von 35 bis 200°C**

Produktdetails



Einfache Bedienung

LED-Touchdisplay zur Auswahl von 8 Automatikprogrammen (Pommes, Steak, Brathähnchen, Fisch, Garnelen, Hähnchenschenkel, Pizza und Dörrobst)



Umfangreiches Zubehör

Frittierkorb, Drehkorb, Hähnchenspieß, 3 Gitterroste, Grillrost und Tropfschale



Beleuchtung des Backofens

Ermöglicht die Überwachung des Garvorgangs, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss



Schnelle Reinigung

Alle Zubehörteile sind spülmaschinengeeignet

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	2.000 Watt
Kapazität	11 L Innenraum
Farbe/ Material	Schwarz/ silber
Überhitzungsschutz und Abschaltautomatik	ja
Art der Bedienung	Touch-Bedienung
Temperaturen	35 – 200°C
Zubehör	Drehkorb, Hähnchenspieß, Grillrost, 3 Gitterroste und Tropfschale
Funktionen	Heißluft-Frittieren, Grillen, Backen, Dehydrieren
Timer	60 Minuten Timer mit Signalton
Gewicht des Produktes	7,85 kg
Maße des Produktes	32,4 x 33,9 x 38,2 cm
Maße inkl. Verpackung	38 x 36 x 60 cm
Gewicht inkl. Verpackung	9,02 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146041747