

Hohe Flexibilität dank kabelloser Freiheit!



HM 3843 – Kabelloser Handmixer

Die USP auf einen Blick:

- **Kabelloser Betrieb** dank integriertem und wiederaufladbarem Li-Io-Akku für absolute Freiheit – egal ob eine Steckdose in der Nähe ist.
- **Hochwertiges Edelstahl-Design** mit ergonomischem Griff
- **Stufenloser Leistungsregler** für eine genauere Steuerung der benötigten Leistung.
- **Inklusive Knethaken**



Produktdetails



Kabelloser Betrieb dank integriertem und wiederaufladbarem **2.000 mAh Li-Io-Akku** für absolute Freiheit – egal ob eine Steckdose in der Nähe ist.



Hochwertiges Edelstahl-Design mit ergonomischem Griff.



Stufenloser Leistungsregler für eine genauere Steuerung der benötigten Leistung.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	100 W
Akku-Spezifikationen	2.000 mAh / 11.1 V
Farbe / Material	Matt-Schwarz / Edelstahl
Ladezeit (0 - 100%)	< 120 min
Laufzeit (bei 100% Ladung)	Ca. 120 min
Weitere Besonderheiten	Stufenloser Leistungsregler Inklusive Knethaken
Gerätemaße (H x B x T in cm)	14,8 x 8,8 x 18,5 cm
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	20 x 10 x 20,6 cm
Nettogewicht / Bruttogewicht (in kg)	1 kg / 1,3 kg
VE	6
GTIN-Code	4008146041099