

TELESKOPROHR FÜR HOHEN KOMFORT - MIT PARKFUNKTION



HV 7155 – Kabelloser 2-in-1 Hand- und Stielsauger

Die USP auf einen Blick:

- **Immer flexibel – einfache Entnahme des Handteils**
Bodendüse und Saugrohr bleiben dabei in vertikaler Position, ohne sie zu verstauen
- **Hochwertiges Teleskoprohr für verschiedene Anwendungsbereiche**
ganz einfach verstellbar zwischen 52cm und 75cm
- **Smartes Display**
informiert über Laufzeit und Saugmodus
- **Extrem leicht, wendig und flexibel einsetzbar**
40 Minuten Laufzeit dank 21,6 V Lithium-Ionen Batterie
- **Immer saubere Polster**
dank Turbo-Polsterdüse für frische Polster, die Autoreinigung oder zur Entfernung von Tierhaaren

Produktdetails



Immer flexibel – einfache Entnahme des Handteils
Bodendüse und Saugrohr bleiben in vertikaler Position, ohne sie zu verstauen.



Hochwertiges Teleskoprohr
Für verschiedene Anwendungsbereiche und ganz einfach verstellbar.



Smartes Display
Informiert über Laufzeit und Reinigungsmodus.



Immer saubere Polster
Dank Turbo-Polsterdüse für frische Polster, die Autoreinigung oder zur Entfernung von Tierhaaren.



Flexibel einsetzbar
40 Minuten Laufzeit dank 21,6 V Lithium-Ionen Batterie.



Ladestation mit Wandhalterung
Zur einfachen Akku-Ladung innerhalb von 5 Stunden mit Ladekontroll-Anzeige.



Praktische Verstaufunktion
Durch das Teleskoprohr lässt sich der Staubsauger auf eine Höhe von 89 cm verringern.



Extremes Leichtgewicht
Extrem hoher Komfort dank einem Gewicht von ca. 1,5 kg*.



Umfangreiches Zubehör
Inklusive Fugendüse, Möbelaufsatz sowie einer praktischen Polsterdüse.

*gilt nur für das Handteil inkl. Batterie

Wichtige Daten im Überblick

Kapazität Batterie	2.000 mAh Li-Ion
Voltage	21.6 V
Wattage Motor	120 Watt
Powerstufen	2 Powerstufen
Ladezeit	4-5 h
Laufzeit	40 Minuten im Eco-Modus
Allergiefilter	HEPA
Geräuschpegel	82 dB
Volumen Staubbeutel	0,65 L
Weitere Besonderheiten	<ul style="list-style-type: none">- Teleskoprohr mit einer Länge von 75 cm- Entnehmbare Batterie- Turbo-Polsterdüse- Wandhalterung- Fugendüse + Möbelaufsatz- Elektronische Polsterdüse
Kabellänge	1800 mm
Maße der Verpackung	53 x 29 x 15 cm
Bruttogewicht inkl. Verp.	4,90 kg
Maße des Produktes	110 x 13 x 20 cm
Nettogewicht des Produktes	2,65 kg
Nettogewicht des Handteils	1,50 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146041839