



MW 7770 Mikrowelle

- 5 verschiedene Leistungsstufen
- Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit
- 35 Minuten Timer mit Signalton
- Drehknebel mit Chrom-Elementen
- Gehäuse hochhitzebeständig lackiert

Produktdetails



Herausnehmbarer Drehteller.



**5 Leistungsstufen,
35 Minuten Timer.**

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	700 W
Kapazität	20 l
Farbe / Material	weiß
Weitere Besonderheiten	Garraum lackiert
Durchmesser Drehteller	25,4 cm
Höhe Garraum	16,5 cm
Maße der Verpackung	48,5 x 37,7 x 28,6 cm
Bruttogewicht inkl. Verp.	11,7 kg
Maße des Produktes	43,5 x 34,5 x 25,4 cm
Effektiver Nutzinhalt	8 l*
Nettogewicht des Produktes	10,6 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146041310

* berechnet aus Durchmesser des Drehtellers und Höhe des Garraums