

**SCHNELL UND EINFACH:
IDEAL ZUM ERWÄRMEN,
GAREN UND AUFTAUEN.**



MW 7772 Mikrowelle

- 5 verschiedene Leistungsstufen
- Auftauprogramm nach Gewicht und Zeit
- 35 Minuten Timer mit Signalton
- inkl. herausnehmbarem Drehteller

Produktdetails



Garraum lackiert,
inkl. herausnehmbarem Drehteller.



5 verschiedene Leistungsstufen.
35 Minuten Timer mit Signalton.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	900 W Mikrowelle
Kapazität	28l
Farbe / Material	Silber
Weitere Besonderheiten	- Gehäuse hochhitzebeständig lackiert - Garraum lackiert
Durchmesser Drehteller	31,5 cm
Höhe Garraum	21 cm
Maße der Verpackung	58,1 x 46,3 x 36,4
Bruttogewicht inkl. Verp.	16,7 kg
Maße des Produktes	51 x 43 x 30,5 cm
Effektiver Nutzinhalt	16,4 l*
Nettogewicht des Produktes	14,7 kg
VE	1
GTIN-Code	4008146041297

* berechnet aus Durchmesser des Drehtellers und Höhe des Garraums