

**BIS ZU 80% MEHR NUTZFLÄCHE* UND
GLEICHZEITIGES GAREN AUF ZWEI EBENEN.
DANK INNOVATIVER GLASBODEN-TECHNOLOGIE.**



MW 7777 3-in-1 Mikrowelle mit Glasboden und Ultra-Heißluft

- **Innovativer, vollflächiger Glasboden mit Mikrowellenreflektor.**
Für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und perfekt gegarte Speisen, völlig ohne Drehteller.
- **Durch 80% größere Nutzfläche* auch geeignet für großes Geschirr.**
Perfekt geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.
- **Mühe- und absolut unkomplizierte Reinigung.**
Der vollflächige Glasboden kann einfach mit einem Tuch gereinigt werden.
- **Innovatives Garen auf zwei Ebenen.**
Durch den Einschubrost ist ein gleichzeitiges Auftauen oder Garen auf zwei Ebenen möglich.
- **Vielseitiges Backen und Zubereiten dank Ultra-Heißluftfunktion bis zu 230 °C**
Für eine gleichmäßigere Hitzeverteilung, inklusive Vorheizfunktion.

*im Vergleich zu herkömmlichen Mikrowellen mit Drehteller (MW 7752)

Produktdetails



Garen auf zwei Ebenen:
Gleichzeitiges Garen mehrerer Speisen auf zwei Ebenen - dank zusätzlichem Einschubrost.



Flacher Glasboden:
Absolut mühelose Reinigung durch vollflächigen, abwischbaren Glasboden. Hochwertiger Innenraum aus Edelstahl.



Optimale Platzausnutzung:
Durch 80% größere Nutzfläche* auch geeignet für eckige Auflaufformen und große Teller.



Mit Ultra-Heißluft bis 230°C:
Perfekt zur Zubereitung von Gratins, Pizza, Fleisch, Geflügel uvm.



„EasySelect“ Konzept:
Ermöglicht eine einfache und intuitive Anwendung mit übersichtlicher Bediengestaltung.



„BeSilent“ Funktion:
Signaltöne können auf Wunsch deaktiviert/aktiviert werden.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung in Watt	- 900 W Mikrowelle - 1.200 W Grill - 2.050 W Heißluft
Kapazität	25 l
Farbe/ Material	Edelstahl / Schwarz-matt
Weitere Besonderheiten	- 10 verschiedene Leistungsstufen - 8 Automatikprogramme - Auftauen nach Zeit oder Gewicht - Kindersicherung
Kabellänge	ca. 1,0 m
Fläche Keramikboden	29 x 29 cm
Höhe Garraum	19 cm
Gewicht des Produktes	17,4 kg
Maße der Verpackung	56 x 55,5 x 35 cm
Maße des Gerätes	49 x 49,1 x 28,7 cm
Maße Innenraum	34 x 33,8 x 19,7 cm
VE	1
GTIN-Code	4008146041242