

**MIT 2 THERMOKANNEN FÜR KAFFEEGENUSS MIT
FREUNDEN.**



KA 9308 Filterkaffeemaschine mit 2 Thermokannen

Die USP auf einen Blick:

- ansprechendes Design mit Edelstahl-Applikationen
- mit 2 Thermokannen zur langanhaltenden Temperaturspeicherung und für Kaffeegenuss auch nach Stunden
- heißer und kräftiger Kaffee dank leistungsstarkem Heizelement mit 1.000 W
- leichte Handhabung dank Durchbrühdeckel

Produktdetails



Integriertes Kabelfach zum einfachen Versteuen des Kabels.



Einfaches Befüllen des Wassertanks dank großer Öffnung. Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss.



Automatische Abschaltung und Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte.



2 frontale, gut sichtbare Wasserstandanzeigen



Thermokanne mit Durchbrühdeckel zur langanhaltenden Temperaturspeicherung.



Einfaches und tropffreies Ausgießen.

Wichtige Daten im Überblick

Leistung	ca. 1.000 W
Kapazität	bis 8 Tassen, ca. 1,0 l
Farbe	edelstahl-gebürstet / schwarz
2 Thermokannen mit Durchbrühdeckel	Ja
integriertes Kabelfach	Ja
Schwenkfilter 1 x 4 mit Tropfverschluss	Ja
2 frontale Wasserstandanzeigen	Ja
Ein-Aus-Taster mit Kontrollleuchte	Ja
automatische Abschaltung	Ja
Gerätemaße (H x B x T in cm)	22,0 x 24,0 x 35,5 cm
Verpackungsmaße (H x B x T in cm)	38,5 x 21,7 x 36,5 cm
Nettogewicht / Bruttogewicht (in kg)	ca. 2 kg / ca. 3,3 kg
GTIN-Code	4008146041488
Bestellbares Zubehör	TK 5581: Thermokanne mit Durchbrühdeckel, ca.1,0 Liter GTIN 4008146041617