

Für bis zu 15  
*wohltemperierte Weine.*



## KS 9889 Weintemperierschrank

---

- ✓ stufenlos einstellbare Temperatur von 4 °C bis 18 °C für eine optimale Lagerung
- ✓ Lagerung von bis zu 15 Flaschen à 0,75 l
- ✓ angenehm leise mit nur 36 dB(A)

### Weitere Vorteile

- Glastür mit Kunststoffrahmen
- 2 verchromte Einlegeroste, davon 1 höhenverstellbar
- Abtauautomatik

## Für Freunde der Technik

- Nutzinhalt: 46 l
- Energieeffizienzklasse A, Verbrauch: 128 kWh/Jahr
- Klimaklasse: SN (10-32 °C)
- stufenlose Temperatureinstellung (4 - 18° C)
- 2 verchromte Einlegeroste, davon 1 höhenverstellbar
- Abtauautomatik
- Geräusentwicklung: 36 dB(A)
- 2 höhenverstellbare FüÙe
- GerätemaÙe (H x B x T): 51 x 43 x 48 cm
- Tiefe bei geöffneter Tür: 87 cm
- Türanschlag rechts
- Farbe: schwarz

---

### Logistikdaten:

Gewicht ca. 18 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 19,5 kg  
MaÙe Verpackung: 51,5 x 46 x 53 cm  
Umkarton, VE 1 Stück  
EAN 4008146004162