



Netzteil

Model: **AK-ND-53**



Produktcode	AK-ND-53
Produkttyp	Netzteil
Kompatibel mit	DELL
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	100-250 V
Stromaufnahme	< 2.4 A
Länge des Ausgangskabels	1.2 m
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Erdung	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	131.5 x 56 x 31 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	190 x 90 x 38 mm
Nettogewicht	254 g
Bruttogewicht	303 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720134295
Garantie	24 Monate





Bezeichnung

Akyga® AK-ND-53 ist ein **dediziertes Netzteil für Dell® Notebooks**, die mit Strom mit Parametern **19.5V/4.62A**, mit Kraft **90W** und mit Stecker **4.5*3.0 mm + Pin** versorgt sind.

Ein Stromkabel besitzt einen Ferritfilter, der die aus dem Netz stammenden Störungen beschränkt. Das Set von Sicherungen OVP, OTP, OPP, SCP und OCP garantiert sichere und stabile Arbeit sowohl von versorgten Geräten, als auch eines Netzteils. Zusätzliche Sicherheit für Geräte sichert die angewendete Technologie eines so genannten milderen Starts, die einen Schock, der mit dem ersten Stromschlag im Laufe einer Einschaltung eines Geräts verbunden ist, neutralisiert.

Alle Netzteile von Akyga werden in umweltfreundliche EcoBox-Verpackungen verpackt.

Ein Netzteil für Dell Laptops.

Wir empfehlen Ihnen, unsere [Suchmaschine für Laptop-Netzteile](#).