



Autoladegerät

Model: **AK-ND-75**



Produktcode	AK-ND-75
Produkttyp	Autoladegerät
Kompatibel mit	DELL
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	12 V
Stromannahme	Max. 5,6 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	19.5 V
Ausgangsstromstärke	2.31 A
Länge des Ausgangskabels	110 cm, 55 cm
Ausgangsleitung	4.5 x 3.0 mm + Pin
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	117 x 45 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	144 x 95 x 40 mm
Nettogewicht	233 g
Bruttogewicht	290 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137678
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akya® AK-ND-75 Auto-Netzadapter wird zum Aufladen von **DELL**-Laptops verwendet. Es ist ein sehr praktisches Produkt, mit dem Sie Ihren Laptop während der Autofahrt sicher aufladen können. Der Stromadapter ist ideal für Menschen, die häufig reisen oder auf Geschäftsreisen sind. Er bietet die notwendige Energiequelle für Laptops, die mit einem **4,5x3,0 mm + Pin-Anschluss** betrieben werden. Darüber hinaus ist der **Laptop-Netzadapter** für das Auto mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihre Geräte vor Schäden schützen. Es ist auch erwähnenswert, dass der Stromadapter sehr handlich ist und bequem im Auto verstaut werden kann.