



Autoladegerät

Model: **AK-ND-76**



Produktcode	AK-ND-76
Produkttyp	Autoladegerät
Kompatibel mit	HP / Compaq
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	12 V
Stromaufnahme	Max. 5,6 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	19.5 V
Ausgangsstromstärke	2.31 A
Länge des Ausgangskabels	110 cm, 55 cm
Ausgangsleitung	4.5 x 3.0 mm + Pin
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	117 x 45 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	144 x 95 x 40 mm
Nettogewicht	234 g
Bruttogewicht	291 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137685
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga® AK-ND-76 Auto-Netzadapter ist ein hochwertiges Zubehör **für HP Laptops**. Er wurde für Menschen entwickelt, die viel Zeit unterwegs verbringen. Mit ihm können Sie den Akku von Laptops mit einem **4,5x3,0 mm + Pin-Anschluss** problemlos aufladen. Darüber hinaus ist das **45-Watt-Autonetzteil** mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Diese schützen u.a. vor Überhitzung, Kurzschluss und Überstrom. So können Sie sicher sein, dass Ihr Laptop auch auf langen Fahrten sicher ist.