



Autoladegerät

Model: **AK-ND-77**



Produktcode	AK-ND-77
Produkttyp	Autoladegerät
Kompatibel mit	Lenovo / IBM
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	12 V
Stromaufnahme	Max. 5,6 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	20 V
Ausgangsstromstärke	3.25 A
Länge des Ausgangskabels	110 cm, 55 cm
Ausgangsleitung	4.0 x 1.7 mm
Maximale Kraft	65 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	117 x 45 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	144 x 95 x 40 mm
Nettogewicht	229 g
Bruttogewicht	285 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137692
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der Akyga®AK-ND-77 Auto-Netzadapter wurde **für Lenovo Laptops** entwickelt. Es ist das ideale Zubehör für diejenigen, die während der Fahrt ständig Zugang zu ihrem Laptop benötigen. Es ermöglicht Ihnen, Ihr Gerät mit einer **4,0x1,7 mm**-Buchse sicher aufzuladen. Darüber hinaus ist der Laptop-Netzadapter für das Auto mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihr Gerät vor Schäden schützen. So können Sie sicher sein, dass Ihr Laptop auch auf langen Fahrten sicher ist.