



Autoladegerät

Model: **AK-ND-78**



Produktcode	AK-ND-78
Produkttyp	Autoladegerät
Kompatibel mit	Asus
Serie	Dediziert
Versorgungsspannung	12 V
Stromaufnahme	Max. 5,6 A
Leistungsfähigkeit	> 80 %
Stromausgang	19 V
Ausgangsstromstärke	2.37 A
Länge des Ausgangskabels	110 cm, 55 cm
Ausgangsleitung	4.0 x 1.35 mm
Maximale Kraft	45 W
Bolzen einer Steckdose	Zigarettenanzünder 12V
Mechanischer Ausschalter	Ohne
Milder Start	Ja
OVP-Sicherung	Ja
OCP-Sicherung	Ja
OPP-Sicherung	Ja
OTP-Sicherung	Ja
SCP-Sicherung	Ja
USB-Schnittstelle	Ohne
Herstellungsmaterial	ABS
Produktfarbe	Schwarz
Beleuchtungsfarbe	Grüne Diode
Display	Ohne
MTBF	100000 h
Arbeitstemperatur	5 - 50 °C
Verpackung	EcoBox
Produktabmessungen (L x B x H)	117 x 45 x 30 mm
Verpackungsabmessungen (L x B x H)	144 x 95 x 40 mm
Nettogewicht	226 g
Bruttogewicht	282 g
Übereinstimmung mit CE	Ja
Übereinstimmung mit FCC	Ja
Übereinstimmung mit RoHS	Ja
Übereinstimmung mit REACH	Ja
EAN-Code	5901720137708
Garantie	24 Monate



Bezeichnung

Der **Akyga® AK-ND-78 Auto-Netzadapter** ist ein hochwertiges Zubehör **für ASUS-Notebooks**. Es wurde für Menschen entwickelt, die viel Zeit unterwegs verbringen. Er liefert die nötige Energie für Laptops, die mit einem **4,0x1,35-mm-Stecker** betrieben werden. Darüber hinaus ist der Laptop-Netzadapter für das Auto mit einer Reihe von Sicherheitsfunktionen ausgestattet, die Ihre Geräte vor Schäden schützen. Es ist auch erwähnenswert, dass das Netzteil sehr handlich ist und bequem im Auto verstaut werden kann.