

HOCHWEERTIGER BLICKFANG ZUM TOASTEN, AUFTAUEN UND ERWÄRMEN.



AT 2217 Automatik-Toaster

- ✓ wärmeisolierendes Edelstahl-Gehäuse in hochwertigem Metallic-Design
- ✓ Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten
- ✓ integrierter Brötchen-Röstaufsatz zur einfachen Zubereitung von Brötchen

Weitere Vorteile

- Leistung: ca. 800 W
- Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte
- Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte
- separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte



Hochwertiges Gehäuse aus Edelstahl und integrierter Brötchen-Röstaufsatz.



Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten.



Aufwärm-Stufe, Defroster-Stufe und Auslösetaste mit Kontrollleuchte.

Für Freunde der Technik

- Leistung: ca. 800 W
- Farbe: Fire Red Metallic / schwarz
- hochwertiges und wärmeisolierendes Edelstahl-Gehäuse
- Brotscheibenzentrierung für die gleichmäßige Bräunung beider Brotseiten
- integrierter Brötchen-Röstaufsatz zur einfachen Zubereitung von Brötchen
- einstellbarer Bräunungsgrad
- Defroster-Stufe mit Kontrollleuchte
- Aufwärmstufe ohne zusätzliche Bräunung mit Kontrollleuchte
- separate Auslösetaste mit Kontrollleuchte
- Röstzeitelektronik mit Temperatursensor
- automatische Abschaltung bei Verklemmen einer Brotscheibe
- Kabelaufwicklung
- Krümelschublade

Logistikdaten:

Gewicht ca. 1,4 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 1,7 kg
Maße Verpackung: 30,0 x 19,0 x 21,0 cm
Buntkarton, VE 4 Stück
EAN 4008146031687