

Große Kapazität
und edles Design.



FR 2431 Fritteuse

- ✓ **Edelstahlgehäuse mit abnehmbarem Edelstahl-Staubschutzdeckel inkl. Sichtfenster**
- ✓ **einfache Reinigung durch herausnehmbaren, emaillierten Fettbehälter, Frittierkorb und Fettbehälter sind spülmaschinengeeignet**
- ✓ **sichere Handhabung: Heizelement schaltet dank Sicherheitssystem bei Entnahme automatisch ab**

Weitere Vorteile

- Leistung: ca. 2.000 W
- stufenloser Temperaturregler bis 190°C mit Überhitzungsschutz
- auswechselbarer Fettfilter im Deckel
- großes Volumen: ca. 3 Liter Kapazität und ca. 400 g Frittiermenge



Präzise Temperatureinhaltung,
gute Frittierergebnisse



Herausnehmbarer Fettbehälter lässt sich einfach in der Spülmaschine reinigen.



Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab.



Edelstahl-Staubschutzdeckel inkl. Sichtfenster.



Einstellbarer Temperaturregler bis 190 °C.



Mit praktischem Kabelaufbewahrungsfach.



Hochwertiges Edelstahlgehäuse.

Für Freunde der Technik

- Leistung: ca. 2.000 W
- Kapazität: ca. 3 Liter
- Frittiermenge: ca. 400 g
- Farbe: Edelstahl-gebürstet
- Edelstahlgehäuse
- Edelstahl-Staubschutzdeckel inkl. Sichtfenster
- einstellbarer Temperaturregler bis 190°C
- auswechselbarer Fettfilter im Deckel
- einfache Reinigung durch herausnehmbaren, antihaftbeschichteten Fettbehälter, Frittierkorb und Fettbehälter sind spülmaschinengeeignet
- Sicherheitssystem: Heizelement schaltet bei Entnahme automatisch ab
- inkl. Tragegriffe
- Überhitzungsschutz
- Betriebskontrollleuchte
- Bereitschaftsanzeige
- Kabelaufbewahrungsfach

Logistikdaten:

Gewicht ca. 2,6 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 3,2 kg
Maße Verpackung: 43,0 x 24,0 x 26,2 cm
Buntkarton VE 2 Stück
EAN 4008146009662