



Extra leise & große Reichweite
– neueste Lithium-Ionen-
Technologie.



▶ VIDEO



RB 7025

Saugroboter »chill®«

- ✓ säubert Hartböden und kurzflorige Teppiche – leicht und flexibel einsetzbar
- ✓ große Reichweite – bis zu 100 m² / 90 min.
- ✓ extra leise – nur 65 dB(A)

Weitere Vorteile

- Treppenstufenerkennung durch moderne Sensortechnik
- optimale Ecken- und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten
- besonders flach zur Reinigung unter Möbeln – nur 7 cm hoch
- 3-Stufen-Reinigungsprogramm
- gummierter Möbelschutz
- Sensorclean LED-Reinigungsanzeige
- inkl. Zubehörset: Reinigungsbürste, Ersatzfilter, 1 Paar Rundbürsten





effizient:
Säubert Hartböden und kurzflorige Teppiche – präzise, schnell und leise.



praktisch:
Besonders flach zur Reinigung unter Möbeln – nur 7 cm hoch.



gründlich:
Optimale Ecken- und Kantenreinigung dank extra langer Seitenbürsten.



einfach:
Easy Opening – einfache und hygienische Behälterentleerung.



besonders schonend:
Gummierter Möbelschutz.



intelligent:
Treppenstufenerkennung durch moderne Sensortechnik.



hilfreich:
Sensorclean LED Reinigungsanzeige.



inkl. Zubehörset:
Reinigungsbürste,
Ersatzfilter,
1 Paar Rundbürsten.

Für Freunde der Technik

- Lithium-Ionen Akku (12,8V, 1300 mAh)
- Ladegerät (19V)
- Ladezeit: 6,5 Stunden
- Laufzeit: ca. 90 Minuten
- Reichweite: ca. 100 m²
- Staubbehältervolumen: 350 ml
- Ein-Aus-Schalter
- Ladekontrollleuchte
- Farbe: platingrau - granatroter - schwarz



Logistikdaten:

Gewicht ca. 1,5 kg, Bruttogewicht (inkl. Verpackung) ca. 2,4 kg
Maße Verpackung: 10,8 x 31,7 x 36,8 cm
Buntkarton, VE 4 Stück
EAN 4008146016400