

## CCG 18-125-15 AS

Akku-Winkelschleifer Ø 125 mm



Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit gleicher Leistungsstärke wie ein entsprechendes kabelgebundenes Gerät mit 1.500 W, für effektive Trenn-, Schleif- und Entgratarbeiten.

Bestellnummer: 7 122 09 61 00 0

### FEIN Vorteile

- > Leistungsstarker Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor, der speziell in Kombination mit der ProCORE18V-Akkutechnologie höchsten Ansprüchen und industriellen Anwendungen gewachsen ist.
- > Umfangreicher Anwenderschutz durch Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Rückschlagüberwachung (Kickback), elektronischem Überlastschutz, Absturzüberwachung und Bremse.
- > Hat den Dreh raus: durch die manuelle Einstellung über das intuitive Bedienfeld passen sich die Drehzahlen optimal auf eine große Auswahl an Schleifmitteln und Materialien an.
- > Sicherer Halt bei allen Anwendungen durch den rutschfesten Griffbereich.
- > Kurze Rüstzeiten durch werkzeuglos verstellbare Schutzhaube und Schnellspannmutter.
- > Kompatibel mit allen 18 V AMPShare ProCORE-Akkus und Ladegeräten für noch mehr Power und Flexibilität. Passend auch für 18 V Bosch Professional Akku-Geräte.
- > COOLPACK 2.0-Technologie sorgt für eine um 135 % längere Akkulebensdauer und ermöglicht damit längere Betriebszeiten.
- > Modernste Zelltechnologie und intelligentes Akku-Management sorgen für 87 % mehr Leistung als bei konventionellen Akkus.
- > ProCORE Li-Ionen-Akku mit Highpower-Zellen, Ladezustandsanzeige und „Electronic Cell Protection“ (ECP). ECP schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung.
- > Für jeden Einsatz bestens gerüstet. Mobiles Arbeiten mit dem L-BOXX System.

### Lieferumfang

- ✓ 1 werkzeuglose Schnellspannmutter
- ✓ 1 Anti-Vibrationshandgriff
- ✓ 1 Innenflansch
- ✓ 1 Trennschutzhaube
- ✓ 1 Schutzhaube
- ✓ 1 Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 238)

### Ausstattung

- ✓ Bremse
- ✓ Wiederanlaufschutz
- ✓ Tachoelektronik POWERtronic
- ✓ Elektronischer Überlastschutz
- ✓ Sanftanlauf
- ✓ Elektronische Drehzahlvorwahl

## Anwendung

Schruppen



Entgraten



Trennen



Bürsten



★ geeignet

★★ sehr gut geeignet

## Technische Daten

### ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Akku-Spannung          | 18 V                        |
| Akku-Kompatibilität    | Li-Ionen / ProCORE Li-Ionen |
| Akku-Schnittstelle     | 18 V AMPShare               |
| Motor                  | bürstenlos                  |
| Leerlaufdrehzahl       | 3 400 - 9 800 1/min         |
| Schleifscheibe Ø       | 125 mm                      |
| Elast. Schleifteller Ø | 125 mm                      |
| Flansche               | M 14                        |
| Gewicht ohne Akku      | 2,30 kg                     |

### VIBRATIONS- UND SCHALLEMISSIONSWERTE

|                                     |                      |
|-------------------------------------|----------------------|
| Schalldruckpegel LpA                | 92 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KpA | 3 dB                 |
| Schallleistungspegel LWA            | 81 dB                |
| Messunsicherheit des Messwertes KWA | 3 dB                 |
| Vibrationswert 1 ahv 3-Weg          | 4 m/s <sup>2</sup>   |
| Vibrationswert 2 ahv 3-Weg          | 1,5 m/s <sup>2</sup> |
| Messunsicherheit des Messwertes Ka  | 1,5 m/s <sup>2</sup> |

### Anwendungsbeispiele

