Produktdatenblatt

Elektrowerkzeuge für Handwerk & Industrie

Akku-Stichsäge

PRO HEAVY DUTY GST 18V-125 B



Kabellose Freiheit ohne Grenzen

Die wichtigsten Daten

Akkuspannung	18,0 V
Schnitttiefe in Holz	125 mm
Schnitttiefe in Alu	20 mm

Bestellnummer 0 601 5B3 001

Technische Daten

#{t-productdetailpage_tools.technical-data.bi.additional-data}

Hubzahl bei Leerlauf	0 – 3.500 min-1
Hubhöhe	26 mm
Gewicht exkl. Akku	2 kg
Akkuspannung	18,0 V
Neigungswinkel	-45 – 45 °
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe)	230 x 290 x 95 mm
Schnitttiefe in Holz	125 mm
Schnitttiefe in Alu	20 mm

Geräusch-/ Vibrationsinformation

Sägen von Holz

Schwingungsemissionswert ah	4,1 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Sägen von Metallblech

Schwingungsemissionswert ah	3,5 m/s²
Unsicherheit K	1,5 m/s²

Vorteile:

- 4-stufiger Pendelhub zur Wahl zwischen schnellem oder sauberem Schneiden
- Mit Geschwindigkeitsauswahl für verschiedene Materialanwendungen
- Gute Wahl für Kurven- und Querschnitte in verschiedenen Materialien
- Kraftvoller bürstenloser Motor für hervorragende Leistung
- Werkzeugloses Bosch SDS-System für problemlosen Sägeblattwechsel



Weitere Informationen zu den Abweichungen unter folgendem Link: https://www.bosch-professional.com/de/de/wac/