



SKYROCK/POWER

Best.-Nr.: 1001007

PRODUKTINFOS

Mobile Beschallungsbox

mit integriertem Bluetooth-Empfänger

- Betrieb über Netzanschluss oder integrierten Blei-Gel-Akku 12 V/18 Ah (bis zu 40 Stunden Betriebszeit bei Zimmerlautstärke, bis zu 10 Stunden Betriebszeit bei voller Auslastung), mit LED-Ladestatusanzeige
- Bluetooth-Empfänger (Version 5.0) für den kabellosen Anschluss von mobilen Zuspieldgeräten
- Bluetooth-TWS-Funktion (True Wireless Stereo) für die Koppelung von 2 SKYROCK-Beschallungsboxen zu einem Stereo-Lautsprechersystem
- Leistungsstarke Class-D-Ausführung 120 W
- 2-Wege-Lautsprechersystem mit 38-cm-Basslautsprecher (15") und 25,4-mm-Hochttonhorn (1")
- 1 regelbarer Mikrofon-Eingang über Kombi-Buchse (XLR/6,3-mm-Klinke)
- 1 regelbarer Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Regelbares Reverb für Mikrofon-Eingang
- USB-Ladebuchse für mobile Zuspieldgeräten

TECHNISCHE DATEN

SKYROCK/POWER

Nennleistung (P_{RMS})	55 W (Tiefton) 21 W (Hochton)
Ausgangsleistung, gesamt	130 W
Frequenzbereich	38-20000 Hz
Eingänge	12 mV/1 k Ω (Mic), 70 mV/3 k Ω (Aux)
Maximaler Schalldruck	129 dB
Stromversorgung	~ 100-240 V/50-60 Hz/120 VA, oder Akku 12 V/18 Ah (WP18-12SHR)
Zul. Einsatztemperatur	0-40 °C
Abmessungen	470 x 815 x 365 mm
Gewicht	29,2 kg
Anschlüsse	1 x XLR/6,3-mm-Klinke (Mic), 1 x 3,5-mm-Klinke (Aux) 1 x USB-A