

MULTIFUNKTIONALE STIRNLEUCHE

BEDIENUNGSANLEITUNG

Best.-Nr.: 2813549



VERWENDEN UND AUFLADEN DES PRODUKTS

1. Umschalten zwischen den Betriebsarten

- Das Produkt ist mit einem Schalter versehen, über den Sie die Betriebsart und die Helligkeit der Leuchtmittel beliebig auf die Lichtverhältnisse der Umgebung abstimmen können.

BETRIEBSARTEN: Hauptleuchtmittel – starkes Licht, schwaches Licht, Blinklicht;

Zusatzleuchtmittel – Zusatzleuchtmittel synchronisiert sich mit der Betriebsart des Hauptleuchtmittels



2. Aufladen des Produkts

- Dieses Produkt unterstützt den direkten Anschluss eines USB-C-Kabels. Nehmen Sie zum Aufladen des integrierten Akkus ein geeignetes Ladekabel zur Hand. Das Verwenden eines gewöhnlichen USB-C-Kabels (z. B. eines zum Aufladen der Akkus von Mobilgeräten) ist problemlos möglich. Bringen Sie nach Abschluss des Ladevorgangs stets wieder die Gummiabdeckung an, um das Eindringen von Wasser zu verhindern.



BEDIENUNGSANLEITUNG

- Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Akku, der eine hohe Betriebssicherheit gewährleistet und schnell wieder aufgeladen werden kann.
- Merkmale des Lithium-Akkus: Der Ladevorgang eines Lithium-Akkus und der Ladevorgang eines sich in einem Mobilgerät befindlichen Akkus könnten kaum unterschiedlicher sein – ein Lithium-Akku hat keinen Speicher, wodurch er beliebig geladen und entladen werden kann.
- Bei Nichtgebrauch verliert ein Lithium-Akku täglich bis zu 1 % seiner Kapazität, weshalb empfohlen wird, ihn regelmäßig wieder aufzuladen. Idealerweise sollten Sie den Akku vor jeder längeren Aufbewahrung vollständig aufladen.
- Schützen Sie den Akku vor Spritzwasser, Feuchtigkeit, Schlägen und Stürzen.
- Sollte doch einmal Wasser in die Stirnleuchte eindringen, sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsarten: Multifunktionale Stirnleuchte/Nacken-Leseleuchte

LED-Leuchtmittel: Lichtstreifen an der Stirnseite mit 50 LEDs, 2835-Rücklicht mit 10 LEDs (rot)

Abmessungen: 165 x 41 x 195 (mm)

Gewicht: Etwa 92,4 g (ohne Verpackung)

Lichtstrom (Helligkeit): Etwa 450 lm

Werkstoff: ABS, PS

Akku: Integrierter Lithium-Akku, 1200 mAh

Verpackungsinhalt: Stirnleuchte, USB-Ladekabel

Statusanzeige: Warnung – leuchtet rot, Ladevorgang – pulsiert

Anwendungsbereiche: Wartungsarbeiten, Angelausflüge, Wanderungen, Erkundungen, Camping usw.

WARNHINWEISE

- Im Inneren des Produkts befindet sich ein Lithium-Polymer-Akku mit hoher Kapazität, der mindestens einmal im Monat vollständig aufgeladen werden muss, um einer Tiefentladung und der damit einhergehenden Verringerung der Lebensdauer vorzubeugen.
- Das Produkt ist nicht wasserdicht, weshalb Sie es nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten tauchen sollten.
- Zerlegen Sie das versiegelte Gehäuse des Produkts nicht in seine einzelnen Komponenten, da die Stirnleuchte anderenfalls irreparabel beschädigt wird.
- Richten Sie die Stirnleuchte im eingeschalteten Zustand nicht auf Ihre Augen oder die Augen Dritter, um Verletzungen zu vermeiden.