

# HANDHUBWAGEN-WAAGE

PCE-PTS 1N



- » **Maximallast bis zu 2.000 kg**
- » **Messunsicherheit  $\pm 0,2$  % FS**
- » **Summierfunktion**
- » **Stückzählfunktion**
- » **Auto OFF Funktion (deaktivierbar)**
- » **flache Bauweise**
- » **Akkubetrieb**
- » **automatische Hintergrundbeleuchtung**
- » **LCD Display mit 30 mm Ziffernhöhe**
- » **Schwenkbereich**

Bei der Handhubwagen-Waage handelt es sich um eine bequeme Möglichkeit Zeit zu sparen und Arbeitsabläufe zu verkürzen. Diese Handhubwagen-Waage kann Lasten bis zu 2.000 kg transportieren und wiegen. Dazu sind in den Gabeln der Handhubwagen-Waage vier Wiegezellen verbaut, die mit der Auswerteeinheit ein Wiegesystem bilden. Das auf der Handhubwagen-Waage montierte Display grenzt den Schwenkbereich von 180° in keinsten Weise ein.

Die Handhubwagen-Waage wird mit einem Akku betrieben der einen mobilen und uneingeschränkten Einsatz ermöglicht. Die Gabeln des Hubwagens sind trotz der eingebauten Waage besonders Flach und somit für die unterschiedlichsten Palettentypen geeignet. Für die Transportkostenberechnung kann die Handhubwagen-Waage das Gewicht der zu befördernden Palette schnell und einfach ermitteln. Für eine Vollzähligkeitskontrolle von gleich schweren Teilen, kann die Handhubwagen-Waage die Zählfunktion nutzen und für eine Überladungskontrolle kann die Summierfunktion benutzt werden, mit der bis zu 99 Palettengewichte addiert werden können.

## Spezifikation

| Wägebereich       |           |
|-------------------|-----------|
| Messbereich [Max] | 2000 kg   |
| Auflösung [d]     | 1 kg      |
| Genauigkeit       | ±0,2 % FS |

| Allgemeine technische Daten        |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Messfunktionen (Zusatzinformation) | Summierfunktion, Stückzählfunktion |
| Einheit(en)                        | kg, lb                             |
| Display Typ                        | LCD mit Beleuchtung                |
| Zifferngröße [BxH]                 | 13 x 30 mm                         |
| Automatische Abschaltung           | 10 min                             |
| Tarierbereich                      | Über den vollen Messbereich        |
| Menüsprache                        | Englisch (US), Englisch (GB)       |
| Schutzklasse (Gerät)               | IP43                               |
| Spannungsversorgung                | 220 V AC                           |
| Steckertyp                         | Gerät-Eurostecker                  |
| Akku/Batterie                      | 1 x 6 V intern , Blei-Gel-Akku     |
| Kapazität                          | 4500 mAh                           |
| Gewicht                            | 85000 g                            |