

EDELSTAHL U-FORM BODENWAAGE

PCE-SD 3000U SST



- » geeicht nach M III
- » komplett aus Edelstahl IP68 - IP65
- » Stückzählfunktion
- » Summierfunktion
- » Max. / Min. Anzeige
- » Prozentwägung
- » Rezepturwägung
- » Statistikfunktion
- » Tierwiegefunktion
- » Brutto / Netto Anzeige
- » Taraspeicher

Die Edelstahl U-Form Bodenwaage ist eine eichfähige Waage mit einen Wägebereich von 20 ... 3000 kg die in geeichter Form geliefert wird. Die Abmessungen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind genau auf eine EU Palette abgestimmt. Die U-Form der Edelstahl Bodenwaage erlaubt eine einfache und schnelle Beladung indem der Hubwagen zwischen die beiden Holme fährt und die Palette auf diese absetzt. Die vier Zellen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind IP68 geschützt und verbergen sich an den Ecken des Rahmens. Der Wiegerahmen ist aus massivem korrosions- und säurebeständigem Edelstahl gefertigt.

Die Zellen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind nach IP68 geschützt. Das Display ist nach IP65 geschützt und kann auf einem Tisch aufgestellt oder an der Wand montiert werden. Die Waage ist werkseitig mit einer RS-232-Schnittstelle ausgestattet, die über ein speziell abgedichtetes Kabel integriert ist, sodass die hohen Schutzklassen vollständig erhalten bleiben. Diese Schnittstellen wie z.B. RS-485, USB, LAN, 4 ... 20 mA, 0 ... 10 V oder potenzialfreie Kontakten können bei uns im Werk verbaut werden. Ein nachträglicher Einbau ist nicht möglich. Zum bequemen Transport der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind an den Holmen Transportrollen montiert. Funktionen der Edelstahl U-Form Bodenwaage sind Autotara, Stückzählfunktion, Taraspeicher, Brutto / Netto Wiegungen, Prozentwägung, Grenzwertwägung uvm.

* Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	3000 kg
Auflösung [d]	1 kg
Genauigkeit	1 kg
Eichwert [e]	1 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	MIN, MAX, Durchschnittswert
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Stückzählfunktion, Summierfunktion, Prozentwägung, Rezepturwägung, Statistikfunktion und Tierwiegefunktion
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	20 kg
Tarierbereich	Mehrfach tara über den vollen Messbereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 4 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC 50 Hz, 8 V A
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1125 x 600 x 84 mm
Gewicht	49000 g