EDELSTAHL BODENWAAGE

PCE-SD 300E SST



- **Geeicht nach Klasse MIII**
- **komplett aus hochwertigen Edelstahl**
- **Schutzklasse IP68 - IP65**
- **Toleranzermittlung Gewicht min / ok / max**
- **Durchschnittliche Gewichtsermittlung**
- **mehrere Wiegungen Summieren**
- **Prozent % Vergleichswiegung**
- **Filter (Reaktionszeit) einstellbar**
- **Tierwägungsfunktion**
- **Stückzählfunktion**
- **Ein Tarawert speicherbar**

Die Edelstahl Bodenwaage ist komplett aus hochwertigen, säurebeständigen Edelstahl produziert und verfügt über einen Wägebereich von 2 ... 300 kg. Die in der Edelstahl Bodenwaage verbauten Wiegezellen haben eine Schutzklasse von IP68. Die Wiegefläche der Edelstahl Bodenwaage ist glatt und hat keine Verschraubungen oder Vertiefungen so dass das Reinigen der Edelstahl Bodenwaage schnell und zuverlässig erledigt werden kann. Die Plattformgröße der Edelstahl Bodenwaage ist je nach Messbereich in unterschiedlichen Abmessungen erhältlich. Die Funktionen der Edelstahl Bodenwaage sind Summierfunktion, Zählfunktion, Statistikfunktion, Tierwiegefunktion, Prozentwiegefunktion, Rezepturwiegefunktion, Mehrfachtara, speicherbarer Tarawert, Brutto - Netto Wiegung sowie einstellbare Gewichtsgrenzen MIN / MAX / OK.

Des Weiteren kann die Edelstahl Bodenwaage mit Schnittstellen versehen werden womit Überwachungs- und Steuerungsaufgaben übernommen werden können. Dazu bieten wir bidirektionale RS-232, USB, LAN, Analogschnittstelle 4 ... 20 mA, Analogschnittstelle 0 ... 10 V sowie passive 3 potenzialfreie Kontakte / OC an. In der Industrie können besondere Größen oder Funktionen der Edelstahl Bodenwaage gefragt sein. Für solche Anwendungen bieten wir auch Individuelle Lösungen an wie z.B. Füllstandskontrollen mit SMS Benachrichtigung.

*Die Mindestlast, ist die Last, ab der die Eichbehörde die Genauigkeit prüft.

Spezifikation

Wägebereich	
Messbereich [Max]	300 kg
Auflösung [d]	0,1 kg
Genauigkeit	0,1 kg
Eichwert [e]	0,1 kg

Allgemeine technische Daten	
Kabellänge	4 m
Messfunktionen	Durchschnittswert, MIN, MAX
Messfunktionen (Zusatzinformation)	Tierwägungsfunktion, mehrere Wiegungen summieren, Rezepturmischwiegung, Stückzählfunktion
Einheit(en)	kg, lb, g, oz, ct, ozt, gr, dwt
Display Typ	LED
Zifferngröße [BxH]	Höhe: 18 mm
Schnittstelle	bidirektionale RS232
Automatische Abschaltung	5 min
Mindestlast [Min]	2 kg
Tarierbereich	Mehrfachtara über den vollen Messbereich
Kalibrierung	extern
Abmessungen	Display 190 x 140 x 65 mm
Eichklasse [e]	M III
Einschwingzeit	< 3 s
Menüsprache	Englisch (US), Englisch (GB)
Schutzklasse (Gerät)	IP65, IP68
Spannungsversorgung	230 V AC | 50 Hz, 8 VA
Steckertyp	Schutzkontaktstecker
Akku/Batterie	1 x 3 V Knopfzelle , Lithium-Ionen Batterie
Kapazität	220 mAh
Betriebsbedingungen	-10 ... 40 °C , 20 ... 90 (nicht kondensierend)% r. F.
Lagerbedingungen	-10 ... 40 °C , 0 ... 90 % r. F.
Abmessungen (L x B x H)	1250 x 1250 x 85 mm
Gewicht	100000 g