



LF3003008014

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun

Leitungsführungskanal aus PVC LF 30x30mm braun
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125
mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-
Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LF3003008014

gewähltes Fabrikat/Typ: '_____/_____'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	braun
RAL Farbnummer	8014
Kanalhöhe	30 mm
Kanalbreite	30 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	720 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	3
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Nein