



Kabelrangierkanal, 4-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1050 x 155mm, RAL9010

Kabelrangierkanal, 4-feldig, Wandmontage, H x B x T195 x 1050 x 155mm, RAL9010
Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : FZ444

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

FZ444

Technische Merkmale

Anzahl Felder	4
Breite installiertes Produkt	1050 mm
Montageart	Wandmontage
Kanalhöhe	195 mm
RAL Farbe	RAL 9010 - Reinweiß
Farbe	reinweiß RAL 9010
Werkstoff	Kunststoff
Halogenfrei	Nein
Oberfläche	unbehandelt