



LF6011009011

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm graphitschwarz

Leitungsführungskanal aus PVC LF 60x110mm graphitschwarz
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit Trennwand-Einbaumöglichkeit, einrastbar, mit
vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125 mm, mit vormontierten Kupplungen zur
einfachen Ausrichtung bei Ein-Mann-Montage und vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

Hinweis: Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LF6011009011

gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Farbe	graphitschwarz
RAL Farbnummer	9011
Kanalhöhe	60 mm
Kanalbreite	110 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	5460 mm ²
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5	23
Anzahl steckbare Trennwände	3
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Abstand Bodenlochung quer zur Kanalrichtung	80 mm
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	Vormontierte Kupplungen
Mit Kabelhalteklammer	Ja
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Nein