



### Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm graphitschwarz

Leitungsführungskanal aus PVC LF 20x35mm graphitschwarz  
Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur  
Leitungsverlegung. Kanalunterteil/-oberteil mit vorgestanzter Bodenlochung im Abstand von 125  
mm, ab Größe 30 x 30 mm mit vormontierten Kupplungen zur einfachen Ausrichtung bei Ein-  
Mann-Montage und ab Größe 30 x 60 mm vormontierte anstellbaren Rückhalteklammern.

**Hinweis:** Schall- und Brandschutz-Maßnahmen sind fachgerecht auszuführen.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : LF2003509011

gewähltes Fabrikat/Typ: '\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_'

liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

LF2003509011

### Technische Merkmale

Farbe	graphitschwarz
RAL Farbnummer	9011
Kanalhöhe	20 mm
Kanalbreite	33 mm
Länge	2000 mm
Lichter/innerer Querschnitt	440 mm <sup>2</sup>
Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm - Füllgrad 0.5	2
Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung	125 mm
Zulassungen	EN50085-2-1
Kanalverbindung	keine Kupplung
Mit Kabelhalteklammer	Nein
Werkstoff	PVC
Oberfläche	unbehandelt
Halogenfrei	Nein