



KC325

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 125mm

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	3 P
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.6 W
Leiterquerschnitt	10
Leitungslänge	125 mm