



UE51K0

Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag.

Baustein, universN, 750x250mm, für Sammelschienensystem 185mm, 3 polig, waag. univers N Sammelschienenbaustein mit Sammelschienenträger zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzbefestigungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. -2 u. -3 (VDE 0660 Teil 600 -1 u. -2 u. -3), Maßnorm: DIN 43 870. Fabrikat : Hager oder gleichwertig Artikel : UE51K0 gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ ' liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Höhe installiertes Produkt	750 mm
Breite installiertes Produkt	250 mm
Tiefe installiertes Produkt	110 mm
Ausführung	S-Schienensystem 185mm
Montageart	Sammelschienensystem
Sammelschienendicke	40 mm
Sammelschienenhöhe	10 mm
Polanzahl	3 P
Mit Abdeckung	Ja
Geschlossen	Ja
Farbe	weiß
RAL Farbnummer	9010
Werkstoff	Kunststoff