



KC350

Verbindungsbrücke, 3 polig, Stiftanschluss, Phase, Länge 150mm

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	3 P
Gesamtverlustleistung unter Nennstrom	0.9 W
Leiterquerschnitt	10
Leitungslänge	150 mm