



HR502

Fehlerstromschutz-Relais 300mA ohne Zeitverzögerung

Fehlerstromschutz-Relais 300mA ohne Zeitverzögerung
FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 ohne Zeitverzögerung,
Hutschienenmontage, mit fest eingestellter Empfindlichkeit 300 mA, Standardausgang 1
Wechselkontakt 5 A, mit Rückstelltaste
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : HR502
gewähltes Fabrikat/Typ: ' _____ / _____ '
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Technische Merkmale

Bemessungsfehlerstrom	300 mA
Erforderliche Wandler für Fehlerstromschutz	Ja
Differenzialschutzverzögerung	0 s