



KCL363L

Phasenschiene 3polig, 2-reihig 125mm, links, vertikal

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	3 P
Länge	146 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	10mm ²