



KCL368R

Phasenschiene 3polig, 3-reihig 125mm, rechts, vertikal

Technische Merkmale

Nennstrom	63 A
Polanzahl	3 P
Länge	271 mm
Stoßspannungsfestigkeit	4 kV
Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter	16mm ²