



HTG911H

Spannungsversorgung 24 V DC 2,5A 70°C

Technische Merkmale

Ausgangsstrom	2.5 A
Ausgangsspannung	24 V DC
Anschlussart	Schraubanschluss
Anzahl Module	4
Betriebstemperatur	-25...70 °C