



HXW040H

#### **Motorantrieb für Baugröße x630/P630 24-48VDC mit Autoreset**

Motorantrieb für Baugröße x630/P630 24-48VDC mit Autoreset

Motorantrieb zum elektrischen Schalten für passende Leistungs-/Lasttrennschalter Baugröße P630.

Fabrikat : Hager oder gleichwertig

Artikel : HXW040H

gewähltes Fabrikat/Typ: ' \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ '  
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

#### **Technische Merkmale**

Einschaltstrom OFF-RESET	24V DC - 15.3A ; 48V DC - 7.4A
Einschaltstrom ON	24V DC - 12A ; 48V DC - 12A
Betriebsstrom OFF-RESET	24V DC - 6.7A ; 48V DC - 3.5A
Betriebsstrom ON	NOVAL
Steuerspannung AC	0 V
Steuerspannung DC	24 / 48 V
Versorgungsspannungsart	DC